

Garant GRIDLINE

**Gehäuse 24G mit Tür mit Rechtsanschlag, zur Selbstbestückung mit Schubladen, 20×20G, Höhe / Türhöhe: 800/425mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	927725 800/425
GTIN	4062406111724
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Gehäuse 24G mit Tür, zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür mit Rechtsanschlag.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt. Gr. 600/425 und 700/525 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

**Technische Beschreibung**

Gewicht	31,8 kg
Tiefe	650 mm
Höhe	800 mm
Nutzbreite	550 mm

Türanschlag	rechts
Tür Nutzhöhe	425 mm
Breite	600 mm
Nutzhöhe für Schubladen	250 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	1 mm
Türöffnungswinkel	180 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Werkbankgehäuse

## Zubehör

Einhängehaken für Fachboden Werkbänke Typ 12	927094 12
Schublade Schubladen-Fronthöhe 50 mm	927800 50
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Fachboden fest, verzinkt Typ 1	927815 1
Fachboden ausziehbar Typ 1	927810 1
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Nutzbreite in G 20	951020 20