

Garant GRIDLINE

**Schiebetüren-Satz, Schubladenbreite 2×36G, Höhe inklusive Rahmen:  
1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	935635 1000
GTIN	4062406111588
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Die Türen sind an den Innenseiten verstärkt und laufen kugelgelagert in Führungsschienen. Verschießbar durch Schiebegriff mit **Stiftzylinderschloss**. Der Vorbausatz besteht aus 2 Seitenanschlügen, 2 Führungsschienen und 2 Türblättern. Die Regalfelder hinter den Schiebetüren können mit Fachböden, Schubladen und Auszugböden bestückt werden (Ausnahme: hinter Schiebetüren Nr. 935640 nur Fachbodenbestückung möglich, keine Schubladen oder Auszugböden).

**Lackierung:**

Rahmen lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Technische Beschreibung**

Rahmen-Tiefe	80 mm
Nutzhöhe	900 mm
Höhe inklusive Rahmen	1000 mm
Einsatzbereich	Schubladenregal
Materialstärke	1,2 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Schubladenbreite 2×36G
Produktart	Schiebetür

