

Garant GRIDLINE

**Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 20×20G,
Schubladen-Fronthöhe: 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	927805 50
GTIN	4062406111878
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen in stabiler Stahlkonstruktion, mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Neuartiges Schubladenkonzept zur optimalen Ausstattung mit Einteilungsmaterial.

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung**, verhindert ein Öffnen während des Transports. Für die Bestückung von fahrbaren Werkbänken und Gehäusen.

Passend für:

Alle Gehäuse 24G.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Fronthöhe	50 mm
Gewicht	7,9 kg
Nutzhöhe	25 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Nutzbreite in G	20

Nutztiefe in G	20
Einsatzbereich	Montagewagen
Nutztiefe	500 mm
Nutzbreite	500 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	ja
Materialstärke	1 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×20G
Produktart	Schublade