

Garant GRIDLINE

Schublade, 20×20G, Schubladen-Fronthöhe: 250mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	927800 250
GTIN	4062406111854
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen in stabiler Stahlkonstruktion, mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Neuartiges Schubladenkonzept zur optimalen Ausstattung mit Einteilungsmaterial.

Passend für:

Alle Gehäuse 24G.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	225 mm
Gewicht	12 kg
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Fronthöhe	250 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Nutztiefe in G	20
Nutzbreite in G	20
Einsatzbereich	Werkbankgehäuse

Nutzbreite	500 mm
Nutztiefe	500 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	nein
Materialstärke	1 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×20G
Produktart	Schublade