

Garant GRIDLINE

**Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 20×20G,
Schubladen-Fronthöhe: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	927805 300
GTIN	4062406111946
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen in stabiler Stahlkonstruktion, mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungstreifen. Neuartiges Schubladenkonzept zur optimalen Ausstattung mit Einteilungsmaterial.

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung**, verhindert ein Öffnen während des Transports. Für die Bestückung von fahrbaren Werkbänken und Gehäusen.

Passend für:

Alle Gehäuse 24G.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. **Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Fronthöhe	300 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Nutzhöhe	275 mm

Gewicht	13 kg
Nutzbreite in G	20
Nutztiefe in G	20
Einsatzbereich	Montagewagen
Nutzbreite	500 mm
Nutztiefe	500 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	ja
Materialstärke	1 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×20G
Produktart	Schublade