

Garant GRIDLINE

Flügeltüren-Satz, Schubladenbreite 56G, Höhe inklusive Rahmen: 1200mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	935720 1200
GTIN	4062406112035
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Die Türen sind an den Innenseiten verstärkt, verschließbar durch Schiebegriff mit **Stiftzylinderschloss**. Der Vorbausatz besteht aus 2 Flügeltüren, 2 Seitenschiene und 2 Anschlagleisten. Die Felder hinter den Flügeltüren können mit Fachböden, Schubladen und Auszugböden bestückt werden.

Lackierung:

Rahmen lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Türen können in Zwischenhöhen geliefert werden. Preis auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Rahmen-Tiefe	80 mm
Höhe inklusive Rahmen	1200 mm
Nutzhöhe	1100 mm
Einsatzbereich	Schubladenregal
Materialstärke	1,2 mm

Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Schubladenbreite 56G
Produktart	Flügeltür