

Garant GRIDLINE

**Umweltschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe mm / Anzahl Auffangwanne:
1000/2****Bestelldaten**

Bestellnummer	980091 1000/2
GTIN	4062406112493
Artikelklasse	91U

Beschreibung**Ausführung:**

Türen seitlich mit Lüftungsschlitzen versehen, durch Schiebegriff mit **Stiftzylinderschloss** verschließbar. Verzinkte Auffangwanne nach **StawaR** flüssigkeitsdicht verschweißt. Tragfähigkeit 100 kg. Höhenverstellung im 25-mm-Raster möglich. Auffangvolumen 20 Liter (20 mm unter dem Wannenrand).

Verwendung:

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Pflanzenschutzmitteln, giftigen und wassergefährdenden Chemikalien in Arbeitsräumen.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lackierung:

Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Schrank nicht zur Lagerung entzündlicher Flüssigkeiten geeignet! Lagerung nach WHG § 19. Wannen gemäß der ÜHP gemäß Bauregelliste nach der StawaR (Stahlwannenrichtlinie). Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
Tiefe	500 mm
Gewicht	72 kg
Breite	1000 mm
Höhe	1000 mm
Nutzhöhe	860 mm
Anzahl Auffangwanne	2
Materialstärke	0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	225 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Umweltschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Auffangwanne Schrank- / Abteibreite 1000 mm	980096 1000