

**Garant****Aufbau-Teiler, Höhe: 1362mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	928040 1362
GTIN	4062406112547
Artikelklasse	91P

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus robustem Stahlblech. Barrierefreie Arbeitsfläche. Zur Unterteilung des Trägersäulen-Aufbaus in verschiedene Arbeitsbereiche. Nur in Zusammenhang mit Querverstrebung Nr. 928050 oder Tragarm-Konsole inklusive Querverstrebung Nr. 928055, 928056 möglich.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Nicht an verstärkter Rückwand Nr. 928020 montierbar.

**Technische Beschreibung**

Breite	80 mm
Tiefe	100 mm
maximale Bestückung mit Lochwand	2 × Nr. 928070 bzw. Nr. 928071
Gewicht	5 kg
Materialstärke	1,5 mm

Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Trägersäule

## Zubehör

Querverstrebung Länge 1000 mm	928050 1000
Tragarm-Konsole Länge 1500 mm	928056 1500
Tragarm-Konsole Länge 2000 mm	928055 2000
Tragarm-Konsole Länge 1000 mm	928055 1000
Querverstrebung Länge 1500 mm	928050 1500
Tragarm-Konsole Länge 1000 mm	928056 1000
Tragarm-Konsole Länge 1500 mm	928055 1500
Querverstrebung Länge 2000 mm	928050 2000
Tragarm-Konsole Länge 2000 mm	928056 2000