

Garant**Ablageboden aus Stahlblech 200 mm tief, passend für Typ: 2000****Bestelldaten**

Bestellnummer	928130 2000
GTIN	4062406113216
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Aus Stahlblech, mit Abrollrand an 3 Seiten. Vorderseite abgekantet. Montierbar mit Abkantung nach unten oder oben. **Verstellbereich** in der **Tiefe 110 mm**.

Arretierung **waagrecht 90°** und **schräg 110°** möglich.

Passend für:

Montage durch **Einhängen** in die Trägersäulen Nr. 928010, Materialwagen Nr. 918590 (Gr. 1000) und Trennwände Nr. 955430 und 955431.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Wird je 1 Ablageboden an Vorder- und Hinterseite der Trägersäulen eingehängt, ergibt sich die doppelte Ablagefläche. Die Ablageböden können mit Sichtlagerkästen bestückt werden, diese finden Sie im Teil 96.

Technische Beschreibung

Nutzbreite	1880 mm
Einbauhöhe	80 mm
Breite	1920 mm
Tiefenverstellbereich	40 mm
passend für Typ	2000
Nutztiefe	200 mm
Neigungswinkel	90 Grad
Neigungswinkel	110 Grad

Fachboden Ausführung	Standard
Materialstärke	1,5 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	25 kg
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Ablageboden