

Garant**Ablageboden aus Stahlblech 300 mm tief, passend für Typ: 2000****Bestelldaten**

Bestellnummer	928131 2000
GTIN	4062406113247
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Aus Stahlblech, mit Abrollrand an 3 Seiten. Vorderseite abgekantet. Montierbar mit Abkantung nach unten oder oben. **Verstellbereich** in der **Tiefe 110 mm**.

Arretierung **waagrecht 90°** und **schräg 110°** möglich.

Passend für:

Montage durch **Einhängen** in die Trägersäulen Nr. 928010, Materialwagen Nr. 918590 (Gr. 1000) und Trennwände Nr. 955430 und 955431.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Die Ablageböden können mit Sichtlagerkästen bestückt werden, diese finden Sie im Teil 96.

Technische Beschreibung

Nutztiefe	300 mm
Nutzbreite	1880 mm
Einbauhöhe	80 mm
Tiefenverstellbereich	110 mm
Breite	1920 mm
passend für Typ	2000
Neigungswinkel	90 Grad
Neigungswinkel	110 Grad
Fachboden Ausführung	Standard

Materialstärke	1,5 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	25 kg
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Ablageboden