

Garant**Ablageboden mit Beleuchtung, passend für Typ: 1500****Bestelldaten**

Bestellnummer	928140 1500
GTIN	4062406113339
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Ablageboden wie unter Nr. 928131 beschrieben. Mit integrierter, schwenkbarer LED-Beleuchtung (Ausführung wie Nr. 928600 mit Ein-/Ausshalter) unterhalb des Ablagebodens.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**, Leuchtenkörper silber.

Hinweis:

Die Leuchte unterhalb des Ablagebodens enthält eingebaute LED Lampen. Die Lichtquelle (LED Lampen) ist austauschbar durch den Hersteller. Das Betriebsgerät (Netzteil und Kabel) ist austauschbar durch den Hersteller.

Technische Beschreibung

Lichtstrom	2520 lm
Breite	1420 mm
Farbtemperatur	4000 K
Nutztiefe	300 mm
Nutzbreite	1380 mm
Leistungsaufnahme	27 W
LED-Technologie	ja
passend für Typ	1500
Einbauhöhe	80 mm
Ein-/Aus-Schalter	ja

Steckertyp Eingang	GST-Stecksystem
Nennspannung	250 V
Fachboden Ausführung	mit Beleuchtung
Materialstärke	1,5 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	25 kg
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Ablageboden