

**Garant****Ablageboden mit Beleuchtung, passend für Typ: 1000****Bestelldaten**

Bestellnummer	928140 1000
GTIN	4062406113322
Artikelklasse	91P

**Beschreibung****Ausführung:**

Ablageboden wie unter Nr. 928131 beschrieben. Mit integrierter, schwenkbarer LED-Beleuchtung (Ausführung wie Nr. 928600 mit Ein-/Ausshalter) unterhalb des Ablagebodens.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**, Leuchtenkörper silber.

**Hinweis:**

Die Leuchte unterhalb des Ablagebodens enthält eingebaute LED Lampen. Die Lichtquelle (LED Lampen) ist austauschbar durch den Hersteller. Das Betriebsgerät (Netzteil und Kabel) ist austauschbar durch den Hersteller.

**Technische Beschreibung**

Einbauhöhe	80 mm
LED-Technologie	ja
Leistungsaufnahme	18 W
Nutztiefe	300 mm
Breite	920 mm
Farbtemperatur	4000 K
passend für Typ	1000
Nutzbreite	880 mm
Lichtstrom	1890 lm
Steckertyp Eingang	GST-Stecksystem

Nennspannung	250 V
Ein-/Aus-Schalter	ja
Fachboden Ausführung	mit Beleuchtung
Materialstärke	1,5 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	25 kg
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Ablageboden