

Garant**Ablageboden mit Stahlbügel, passend für Typ: 1500****Bestelldaten**

Bestellnummer	928145 1500
GTIN	4062406113360
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Aus Stahlblech mit verzinkten Stahlbügeln. Montage durch Einhängen.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 928010, 928020, 928075, 928076, Materialwagen Nr. 918590, Trennwände Nr. 955430 und 955431.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**. Bügel galvanisch verzinkt.

Technische Beschreibung

Breite	1420 mm
Einbauhöhe	80 mm
Nutztiefe	300 mm
Anzahl Stahlbügel	5
passend für Typ	1500
Bügel-Ø	8 mm
Bügelhöhe	330 mm
Nutzbreite	1380 mm
Fachboden Ausführung	mit Stahlbügel
Materialstärke	1,5 mm

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	25 kg
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Ablageboden