

**Garant****Steck-Grundregal, Tiefe 400 mm, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	990201 1000
GTIN	4062406113575
Artikelklasse	911

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabile Säulenrahmen aus Rechteck-Stützen (50×25×1,25mm) mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen / Fachböden. Säulenrahmen mit Kunststoff-Endkappen. Der Aufbau erfolgt durch werkzeuglose Steckmontage. Bedingt durch die hohe Seitenstabilität sind keine Diagonalstreben zur Stabilisierung notwendig. Fachböden aus verzinktem Blech.

**Lackierung:**

Säulenrahmen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**. Traversenpaare **immer** anthrazitgrau RAL 7016.

**Hinweis:**

- **Die 500 mm tiefen Regale sind maßlich kompatibel mit den GridLine Schränken und können mit diesen beliebig kombiniert werden.**
- **Einzelteile und Zubehör zu den Fachboden-Steckregalen finden Sie auch in unserem eShop unter Nr. 990271 – 990370.**
- **Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 5:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

**Technische Beschreibung**

Fachboden Breite lichtet Maß	900 mm
Fachboden Befestigungsart	Traverse
Anzahl Fachboden	3
Fachboden Breite	946 mm
Anzahl Profilrahmen	2
Regaltiefe	400 mm
maximale Feldlast	900 kg
Aufbaumaß Grundregal Breite	1000 mm
Fachboden Tiefe	400 mm
Regalhöhe	1000 mm
Regal-Aufbau	Grundregal
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	120 kg
Fachboden Stärke	38 mm
Höhenverstellung im Raster	40 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	Tiefe 400 mm
Produktart	Fachbodenregal

## Zubehör

Fachboden, verzinkt mit Traversenpaar passend für Regal Tiefe 400 mm	990320 400
--	------------