

**Garant****Steck-Anbauregal, Tiefe 400 mm, Höhe: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	990206 2000
GTIN	4062406113742
Artikelklasse	911

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabile Säulenrahmen aus Rechteck-Stützen (50×25×1,25mm) mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen / Fachböden. Säulenrahmen mit Kunststoff-Endkappen. Der Aufbau erfolgt durch werkzeuglose Steckmontage. Bedingt durch die hohe Seitenstabilität sind keine Diagonalstreben zur Stabilisierung notwendig. Fachböden aus verzinktem Blech.

**Lackierung:**

Säulenrahmen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**. Traversenpaare **immer** anthrazitgrau RAL 7016.

**Hinweis:**

- **Die 500 mm tiefen Regale sind maßlich kompatibel mit den GridLine Schränken und können mit diesen beliebig kombiniert werden.**
- **Einzelteile und Zubehör zu den Fachboden-Steckregalen finden Sie auch in unserem eShop unter Nr. 990271 – 990370.**
- **Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 5:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

**Technische Beschreibung**

Regalhöhe	2000 mm
Regal-Aufbau	Anbauregal
Regaltiefe	400 mm
Anzahl Profilrahmen	1
Anzahl Fachboden	4
maximale Feldlast	900 kg
Aufbaumaß Anbauregal Breite	975 mm
Fachboden Befestigungsart	Traverse
Fachboden Breite	946 mm
Fachboden Breite lichtetes Maß	900 mm
Fachboden Tiefe	400 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	120 kg
Fachboden Stärke	38 mm
Höhenverstellung im Raster	40 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	Tiefe 400 mm
Produktart	Fachbodenregal

## Zubehör

Fachboden, verzinkt mit Traversenpaar passend für Regal  
Tiefe 400 mm

990320 400