

Garant**Eckverbindung mit 1 Eckstütze, Tiefe 400 mm, Höhe: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	990241 2000
GTIN	4062406114145
Artikelklasse	911

Beschreibung**Ausführung:**

Stabile Eckstütze aus Rechteck-Stützen (50×25×1,25mm) mit Einhängeschlitten im 40-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen/Fachböden. Säulenrahmen mit Kunststoff-Endkappen. Der Aufbau erfolgt durch werkzeuglose Steckmontage. Bedingt durch die hohe Seitenstabilität sind keine Diagonalstreben zur Stabilisierung notwendig. Fachböden aus verzinktem Blech.

Lieferumfang:

Eckstütze, Eckfachböden (Anzahl siehe jeweilige Größe). 1 St. Eckstütze, 4 St. Eckfachböden.

Lackierung:

Säulenrahmen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**. Traversenpaare **immer** anthrazitgrau RAL 7016.

Hinweis:

Die Eckverbindung kann nur in Kombination mit 2 Grundregalen Nr. 990201 oder Nr. 990211 aufgebaut werden.

Technische Beschreibung

Kundenmontage	ja
maximale Feldlast	900 kg
Ecklösung als Alleinstellung	nein

Fachboden Tiefe (Maß B)	900 mm
Fachboden Tiefe	975 mm
Fachboden Breite	975 mm
Regalhöhe	2000 mm
Fachboden Stirnseite (Maß A)	777 mm
passend für Regalanschluss Tiefe	400 mm
Anzahl Fachboden	4
Regal benötigt Anschlussregale für Aufbau	ja
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	120 kg
Fachboden Stärke	38 mm
Höhenverstellung im Raster	40 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	Tiefe 400 mm
Produktart	Eckverbindung

Zubehör

Eckfachboden, verzinkt mit Traversenset passend für Regalanschluss Tiefe 400 mm

990370 400