

**Garant****Eckverbindung mit 1 Eckstütze, Tiefe 400 mm, Höhe: 1200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	990241 1200
GTIN	4062406114121
Artikelklasse	911

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabile Eckstütze aus Rechteck-Stützen (50×25×1,25mm) mit Einhängeschlitten im 40-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen/Fachböden. Säulenrahmen mit Kunststoff-Endkappen. Der Aufbau erfolgt durch werkzeuglose Steckmontage. Bedingt durch die hohe Seitenstabilität sind keine Diagonalstreben zur Stabilisierung notwendig. Fachböden aus verzinktem Blech.

**Lieferumfang:**

Eckstütze, Eckfachböden (Anzahl siehe jeweilige Größe). 1 St. Eckstütze, 3 St. Eckfachböden.

**Lackierung:**

Säulenrahmen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**. Traversenpaare **immer** anthrazitgrau RAL 7016.

**Hinweis:**

Die Eckverbindung kann nur in Kombination mit 2 Grundregalen Nr. 990201 oder Nr. 990211 aufgebaut werden.

**Technische Beschreibung**

Regalhöhe	1200 mm
Fachboden Tiefe	975 mm
maximale Feldlast	900 kg

Kundenmontage	ja
Anzahl Fachboden	3
passend für Regalanschluss Tiefe	400 mm
Fachboden Breite	975 mm
Fachboden Tiefe (Maß B)	900 mm
Ecklösung als Alleinstellung	nein
Fachboden Stirnseite (Maß A)	777 mm
Regal benötigt Anschlussregale für Aufbau	ja
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	120 kg
Fachboden Stärke	38 mm
Höhenverstellung im Raster	40 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	Tiefe 400 mm
Produktart	Eckverbindung

## Zubehör

Eckfachboden, verzinkt mit Traversenset passend für Regalanschluss Tiefe 400 mm

990370 400