

Garant**Eckverbindung mit 1 Eckstütze, Tiefe 500 mm, Höhe: 800mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	990246 800
GTIN	4062406114169
Artikelklasse	911

Beschreibung**Ausführung:**

Stabile Eckstütze aus Rechteck-Stützen (50×25×1,25mm) mit Einhängeschlitten im 40-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen/Fachböden. Säulenrahmen mit Kunststoff-Endkappen. Der Aufbau erfolgt durch werkzeuglose Steckmontage. Bedingt durch die hohe Seitenstabilität sind keine Diagonalstreben zur Stabilisierung notwendig. Fachböden aus verzinktem Blech.

Lieferumfang:

Eckstütze, Eckfachböden (Anzahl siehe jeweilige Größe). 1 St. Eckstütze, 2 St. Eckfachböden.

Lackierung:

Säulenrahmen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**. Traversenpaare **immer** anthrazitgrau RAL 7016.

Hinweis:

Die Eckverbindung kann nur in Kombination mit 2 Grundregalen Nr. 990201 oder Nr. 990211 aufgebaut werden.

Technische Beschreibung

Fachboden Breite	975 mm
Regal benötigt Anschlussregale für Aufbau	ja
Fachboden Tiefe (Maß B)	972 mm

Anzahl Fachboden	2
Kundenmontage	ja
Fachboden Tiefe	975 mm
passend für Regalanschluss Tiefe	500 mm
Ecklösung als Alleinstellung	nein
Regalhöhe	800 mm
Fachboden Stirnseite (Maß A)	636 mm
maximale Feldlast	900 kg
Einsatzbereich	Fachbodenregal
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	120 kg
Fachboden Stärke	38 mm
Höhenverstellung im Raster	40 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	Tiefe 500 mm
Produktart	Eckverbindung

Zubehör

Eckfachboden, verzinkt mit Traversenset passend für Regalanschluss Tiefe 500 mm	990370 500
---	------------