


**Garant****ZeroClamp Basisplatte, Typ: 21782****Bestelldaten**

Bestellnummer	360012 21782
GTIN	4045197722492
Artikelklasse	310

**Beschreibung****Ausführung:**

Alle Bohrungen für T-Nuten-Abstände von **63, 100, 125 mm**.

Zentrubohrung Ø 25 H7 zur Aufnahme eines Zentriersatzes. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunkt wiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

**Verwendung:**

Für Vertikal-/ Horizontalmaschinen.

**Werkstoff:**

**Basisplatte** aus hochfestem Aluminium, oberflächenbehandelt.

Alle Komponenten des Spanntopfes aus rostfreiem oder korrosionsschutztem Stahl.

**Sonderzubehör:**

Spannbolzen Nr. 360025.

Anschlussblöcke Nr. 360017 Gr. 12808 / 12805.

**Hinweis:**

Basisplatten mit Spanntopf-Ø 138 mm auch mit selbsthemmenden Spanntöpfen auf Anfrage lieferbar.

## Technische Beschreibung

Typ	21782
Spanntopf-Ø	138 mm
Höhe H	54 mm
Breite B	196 mm
Anzahl Spanntöpfe	2
Stichmaß S	200 mm
Länge A	446 mm
Serie	ZeroClamp
Produktart	Basisplatte

## Zubehör

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M16	360025 18M16
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10	360025 12M10
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 16M10	360025 16M10
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp Abdeckblech für Basisplatte Typ 21782	360013 21782
ZeroClamp Anschlussblock Typ 12805	360017 12805
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M12	360025 18M12
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 16M8	360025 16M8
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M16/138	360025 25M16/138
	360025 18M16/138

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ  
18M16/138

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M10

360025 25M10

ZeroClamp Anschlussblock Typ 12808

360017 12808

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ  
18M12/138

360025 18M12/138

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ  
12M10/138

360025 12M10/138