

**Garant****Säulenrahmen mit Blechverkleidung, Tiefe 500 mm, Höhe: 1200mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 990296 1200   |
| GTIN          | 4062406114473 |
| Artikelklasse | 91I           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster und Kunststoff-Endkappen an beiden Enden. Blechverkleidung mit Lochraster verhindert seitliches Durchgreifen.

**Verwendung:**

Für Grund- und Anbauregale Nr. 990201 – 990216, als Zwischenrahmen oder Endrahmen verwendbar.

**Lackierung:**

Anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

**Technische Beschreibung**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| passend für Regal Tiefe         | 500 mm   |
| Breite                          | 500 mm   |
| Fachboden Adaption              | 1-seitig |
| Einbau als Zwischenwand möglich | ja       |
| Kundenmontage                   | ja       |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| passend für Regal Höhe           | 1200 mm   |
| passend für Fachboden-Steckregal | ja  |
| Regalhöhe                        | 1200 mm   |
| Höhe                             | 1200 mm   |
| Hoffmann Lochwand-Raster         | 9×9 mm  |
| Höhenverstellung im Raster       | 40 mm   |
| Farbauswahl                      | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamensattribut            | Tiefe 500 mm  |
| Produktart                       | Säulenrahmen  |

---

## Zubehör

|   |        |
|---|--------|
| Winkel-Set 2-teilig, zur Bodenbefestigung | 990399 |
| Unterlegbleche als AusgleichSet 10-teilig | 990398 |