

**Garant****Säulenrahmen mit Blechverkleidung, Tiefe 400 mm, Höhe: 2400mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	990291 2400
GTIN	4062406114480
Artikelklasse	911

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster und Kunststoff-Endkappen an beiden Enden. Blechverkleidung mit Lochraster verhindert seitliches Durchgreifen.

**Verwendung:**

Für Grund- und Anbauregale Nr. 990201 – 990216, als Zwischenrahmen oder Endrahmen verwendbar.

**Lackierung:**

Anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

**Technische Beschreibung**

passend für Regal Tiefe	400 mm
Höhe	2400 mm
Breite	400 mm
Einbau als Zwischenwand möglich	ja
passend für Fachboden-Steckregal	ja

Fachboden Adaption	1-seitig
passend für Regal Höhe	2400 mm
Kundenmontage	ja
Regalhöhe	2400 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Höhenverstellung im Raster	40 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	Tiefe 400 mm
Produktart	Säulenrahmen

---

## Zubehör

Unterlegbleche als AusgleichSet 10-teilig	990398
Winkel-Set 2-teilig, zur Bodenbefestigung	990399