

Garant**Säulenrahmen mit Blechverkleidung, Tiefe 400 mm, Höhe: 800mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	990291 800
GTIN	4062406114404
Artikelklasse	911

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster und Kunststoff-Endkappen an beiden Enden. Blechverkleidung mit Lochraster verhindert seitliches Durchgreifen.

Verwendung:

Für Grund- und Anbauregale Nr. 990201 – 990216, als Zwischenrahmen oder Endrahmen verwendbar.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Fachboden Adaption	1-seitig
Höhe	800 mm
Kundenmontage	ja
Einbau als Zwischenwand möglich	ja
Breite	400 mm

passend für Fachboden-Steckregal	ja
passend für Regal Tiefe	400 mm
Regalhöhe	800 mm
passend für Regal Höhe	800 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Höhenverstellung im Raster	40 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	Tiefe 400 mm
Produktart	Säulenrahmen

Zubehör

Winkel-Set 2-teilig, zur Bodenbefestigung	990399
Unterlegbleche als AusgleichSet 10-teilig	990398