

**Garant****Säulenrahmen mit Blechverkleidung, Tiefe 400 mm, Höhe: 1200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	990291 1200
GTIN	4062406114459
Artikelklasse	91I

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Einhängeschlitten im 40-mm-Raster und Kunststoff-Endkappen an beiden Enden. Blechverkleidung mit Lochraster verhindert seitliches Durchgreifen.

**Verwendung:**

Für Grund- und Anbauregale Nr. 990201 – 990216, als Zwischenrahmen oder Endrahmen verwendbar.

**Lackierung:**

Anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

**Technische Beschreibung**

Höhe	1200 mm
passend für Regal Tiefe	400 mm
Kundenmontage	ja
passend für Regal Höhe	1200 mm
Einbau als Zwischenwand möglich	ja

Breite	400 mm
Fachboden Adaption	1-seitig
passend für Fachboden-Steckregal	ja
Regalhöhe	1200 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Höhenverstellung im Raster	40 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	Tiefe 400 mm
Produktart	Säulenrahmen

---

## Zubehör

Unterlegbleche als AusgleichSet 10-teilig	990398
Winkel-Set 2-teilig, zur Bodenbefestigung	990399