

Garant**Säulenrahmen mit Blechverkleidung, Tiefe 500 mm, Höhe: 800mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	990296 800
GTIN	4062406114428
Artikelklasse	911

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster und Kunststoff-Endkappen an beiden Enden. Blechverkleidung mit Lochraster verhindert seitliches Durchgreifen.

Verwendung:

Für Grund- und Anbauregale Nr. 990201 – 990216, als Zwischenrahmen oder Endrahmen verwendbar.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Breite	500 mm
passend für Regal Tiefe	500 mm
passend für Fachboden-Steckregal	ja
passend für Regal Höhe	800 mm
Fachboden Adaption	1-seitig

Kundenmontage	ja
Höhe	800 mm
Regalhöhe	800 mm
Einbau als Zwischenwand möglich	ja
Einsatzbereich	Fachbodenregal
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Höhenverstellung im Raster	40 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Tiefe 500 mm
Produktart	Säulenrahmen

Zubehör

Unterlegbleche als AusgleichSet 10-teilig	990398
Winkel-Set 2-teilig, zur Bodenbefestigung	990399