

**Garant**
**Feinspindelset Ø 9,75 – 101,1 mm, Anbindung: HW63**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	237515 HW63
GTIN	4062406114541
Artikelklasse	29W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit **digitalem Spindelkopf** Nr. 237516, **digitaler Anzeigeeinheit** Nr. 237601, Bohrstangen und Zubehör im Koffer.

Für Ausdrehstähle mit Schaft-Ø 16 mm und Wendepplattenhalter. Erweiterbar mit Adapter und WSP-Halter bis Ø 152,1 mm. **Zustellgenauigkeit von 0,01 mm / über Nonius 0,002 mm im Ø. Über digitale Anzeigeeinheit 0,001 mm im Ø.**

Bohrstangen mit passender ISO-Wendepplatte Typ **CC..0602**.

Wendepplattenhalter mit passender ISO-Wendepplatte Typ **CC..09T3**.

**Lieferumfang:**

1 Spindelkopf: 237516 HW63

je 1 Bohrstange (max. Ausdrehlänge): Nr. 237630 Bohrstange Ø 9,75 - 20,1 mm (30 mm);

Nr. 237634 Bohrstange Ø 19,75 - 30,1 mm (72 mm);

Nr. 237640 Bohrstange Ø 29,75 - 48,1 mm (85 mm);

Nr. 237642 Bohrstange Ø 47,75 - 88,1 mm (85 mm)

1 Wendepplattenhalter: Nr. 237645 für Ø 87,75 - 101,1 mm  
(mit Adapter Nr. 237534 bis Ø114,1 mm)

je 1 Wendepplatte: 260052 CU7010 (oder CC..0602 verwenden)

260058 CU7010 (oder CC..09T3 verwenden)

1 digitale Anzeigeeinheit: Nr. 237601

**Ersatzteil:**

Für Nr. 237630 – 237642: Wendeplattenschraube Nr. 219830.

Für Nr. 237645; 237531; 237532: Wendeplattenschraube Nr. 219805.

**Empfehlung:**

Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237695 - 237698.

**Hinweis:**

Wendeplattenhalter mit Adapter (Nr. 237531; 237532; 237534) für Erweiterung auf Ø-Bereich bis 152,1 mm: Einzelprodukte siehe bei Feinspindelset Nr. 237512.

---

**Technische Beschreibung**

Anbindung	HW63
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

---

**Zubehör**

CC.T 060204 Sorte CU7010	260052 CU7010
Verstellbare Bohrstange	237640
Wendeplatten-Halter	237645
SpindelkopfØ 9,75 – 152,1 mm Anbindung HW63	237516 HW63
Bohrstange	237630
Bohrstange	237634
Verstellbare Bohrstange	237642
CC.T 09T304 Sorte CU7010	260058 CU7010
Anzeigeeinheitdigital	237601
Set ohne AufnahmeØ 9,75 – 101,1 mm	237539