

Garant**Fächerschleifscheibe (A) Feinschliff, Ø 125 mm, Körnung: 180****Bestelldaten**

Bestellnummer	566345 180
GTIN	4045197722386
Artikelklasse	51M

Beschreibung**Ausführung:**

Glasgewebeteller belegt mit Schleifgewebe (3M 237AA Trizact™) mit feinstrukturierter Pyramidenoberfläche aus kleinsten Aluminiumoxid-Mineralpartikeln.

Verwendung:

Speziell zur **Oberflächenveredelung** von harten, schwer zu bearbeitenden Werkstoffen wie **INOX, Titan, hochlegierten Stählen** etc. Konstantes, **reproduzierbares Finish und längere Standzeit** gegenüber Schleifscheiben in vergleichbarer Körnung. Empfohlene Drehzahl 2100 – 3000 min⁻¹.

Technische Beschreibung

Körnung	180
Formbeschreibung	schräg
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifmittel	Aluminiumoxyd (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Produktnameattribut	Ø 125 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
trocken	geeignet		