

**Garant****Schlankes Hydrodehnspannfutter, HSK-E 50 A = 70, Spann-Ø D1: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	307528 8
GTIN	4062406115067
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Extrem schlanke Bauform (3°- Kontur).**
- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Axiale Längenverstellung möglich.**
- **Schäfte hartüberdreht.**
- **Verwendung von Reduzierhülsen möglich.**

**Vorteil:**

- **Temperaturbeständig durch komplett geschlossenes System, d.h. keine gelöteten Druckkammern.**
- **Ideale Dämpfungseigenschaften.**
- **Hohe übertragbare Drehmomente, dadurch Prozesssicherheit.**

**Verwendung:**

Besonders im Werkzeug- und Formenbau.

**Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist.**

Zum Bohren, Reiben und Fräsen.

Zum Spannen von Werkzeugen mit Schafttoleranz h6.

**Lieferumfang:**

Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

**Sonderzubehör:**

Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302165.

**Technische Beschreibung**

Auskräglänge A-Maß	70 mm
--------------------	-------

Außen-Ø D	42 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
L <sub>2</sub>	38 mm
Ø D <sub>3</sub>	17,99 mm
Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Aufnahme	HSK-E 50 A = 70
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter