

Garant**Schlankes Hydrodehnspannfutter, HSK-E 50 A = 70, Spann-Ø D1: 5mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 307528 5 |
| GTIN | 4062406115043 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung**Ausführung:**

- **Extrem schlanke Bauform (3°- Kontur).**
- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Axiale Längenverstellung möglich.**
- **Schäfte hartüberdreht.**
- **Verwendung von Reduzierhülsen möglich.**

Vorteil:

- **Temperaturbeständig durch komplett geschlossenes System, d.h. keine gelöteten Druckkammern.**
- **Ideale Dämpfungseigenschaften.**
- **Hohe übertragbare Drehmomente, dadurch Prozesssicherheit.**

Verwendung:

Besonders im Werkzeug- und Formenbau.

Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist.

Zum Bohren, Reiben und Fräsen.

Zum Spannen von Werkzeugen mit Schafttoleranz h6.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

Sonderzubehör:

Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302165.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|------|
| Spann-Ø D ₁ | 5 mm |
|------------------------|------|

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Auskraglänge A-Maß | 70 mm |
| Außen-Ø D | 42 mm |
| L ₂ | 37 mm |
| Ø D ₃ | 14,88 mm |
| Ø D ₂ | 11 mm |
| Aufnahme | HSK-E 50 A = 70 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69893 |
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 |
| Form | A |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |