

**Garant****ZeroClamp Basisplatte, Typ: 25438****Bestelldaten**

Bestellnummer	360012 25438
GTIN	4045197722713
Artikelklasse	310

**Beschreibung****Ausführung:**

Alle Bohrungen für T-Nuten-Abstände von **63, 100, 125 mm**.  
Zentrubohrung  $\varnothing$  25 H7 zur Aufnahme eines Zentriersatzes. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunkt wiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

**Verwendung:**

Für Vertikal-/ Horizontalmaschinen.

**Werkstoff:**

**Basisplatte** aus hochfestem Aluminium, oberflächenbehandelt.

Alle Komponenten des Spanntopfes aus rostfreiem oder korrosionsgeschütztem Stahl.

**Sonderzubehör:**

Spannbolzen Nr. 360025.

Anschlussblöcke Nr. 360017 Gr. 12808 / 12805.

**Hinweis:**

Basisplatten mit Spanntopf- $\varnothing$  138 mm auch mit selbsthemmenden Spanntöpfen auf Anfrage lieferbar.

## Technische Beschreibung

Breite B	596 mm
Typ	25438
Höhe H	54 mm
Anzahl Spanntöpfe	6
Länge A	396 mm
Stichmaß S	200 mm
Spanntopf-Ø	138 mm
Serie	ZeroClamp
Produktart	Basisplatte

## Zubehör

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M10	360025 25M10
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M12	360025 18M12
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M16	360025 18M16
ZeroClamp Abdeckblech für Basisplatte Typ 25449	360013 25449
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10	360025 12M10
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 16M8	360025 16M8

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 16M10	360025 16M10
ZeroClamp Anschlussblock Typ 12808	360017 12808
ZeroClamp Anschlussblock Typ 12805	360017 12805