



Glattwalzwerkzeug EG3T-3 universal, Schaftaufnahme Typ: S12



Bestelldaten

Bestellnummer	291507 S12
GTIN	4060491018942
Artikelklasse	29F

Beschreibung

Ausführung:

Für den Einsatz auf CNC- und konventionellen Drehmaschinen.
Symmetrischer Aufbau – universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

Vorteil:

Oberflächengüte $R_z < 1 \mu\text{m}$ möglich.
Vorschübe bis zu 1 mm/U möglich (Außenbearbeitung).

Verwendung:

Zur mechanischen Oberflächenveredelung.
Zur Bearbeitung aller metallischen Werkstoffe bis zu einer Zugfestigkeit von 1400 N/mm^2 und einer Härte von bis zu 45 HRC.
Für den Einsatz auf Langdrehmaschinen.

Passend für:

Ø-Bereich (empfohlen): 5 mm – 50 mm

Hinweis:

- Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage lieferbar.
- Detaillierte Technologieempfehlungen entnehmen Sie der Betriebsanleitung.

Technische Beschreibung

Spitzen-Mittenversatz f	6 mm
Schaft-Vierkant	12×12 mm
Rollen-Ø	3 mm
maximale Walzkraft	0,6 kN

Schaftaufnahme Typ	S12
Auskraglänge L _A	110 mm
Schneidrichtung	links und rechts
Produktart	Glattwalzwerkzeug