



ZeroClamp Basisplatte, Typ: 25440



Bestelldaten

Bestellnummer	360012 25440
GTIN	4045197722720
Artikelklasse	31O

Beschreibung

Ausführung:

Alle Bohrungen für T-Nuten-Abstände von **63, 100, 125 mm.**

Zentrumbohrung Ø 25 H7 zur Aufnahme eines Zentriersatzes.

Verwendung:

Für Vertikal-/ Horizontalmaschinen.

Werkstoff:

Basisplatte aus hochfestem Aluminium, oberflächenbehandelt.

Alle Komponenten des Spanntopfes aus rostfreiem oder korrosionsgeschütztem Stahl.

Sonderzubehör:

Spannbolzen Nr. 360025.

Anschlussblöcke Nr. 360017 Gr. 12808 / 12805.

Spanntopf-Ø: 138 mm

Anzahl Spanntöpfe: 8

Breite B: 796 mm

Länge A: 396 mm

Höhe H: 54 mm

Stichmaß S: 200 mm

Technische Beschreibung

Spanntopf-Ø	138 mm
Stichmaß S	200 mm
Typ	25440
Breite B	796 mm

Anzahl Spanntöpfe	8
Höhe H	54 mm
Länge A	396 mm
Serie	ZeroClamp
Material	
Ausführung	
Produktart	

Zubehör

ZeroClamp Anschlussblock Typ 12808	360017 12808
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M16	360025 18M16
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10/190	360025 12M10/190
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 30M24/190	360025 30M24/190
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 16M8	360025 16M8
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M16/190	360025 18M16/190
ZeroClamp Anschlussblock Typ 12805	360017 12805
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M10	360025 25M10
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 16M10	360025 16M10
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp Abdeckblech für Basisplatte Typ 25442	360013 25442
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M12	360025 18M12

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10	360025 12M10
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M16/138	360025 25M16/138