

**Garant**
**Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK kurz, Typ: 24**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	239740 24
GTIN	4062406115753
Artikelklasse	23A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

In NC gerechter Ausführung mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in **Hydro-Dehn-** oder **Hochgenauigkeitsspannfuttern** für höchste Genauigkeit und Prozesssicherheit.

**Hinweis:**

Aufnahmegröße von Halter und Reibköpfen beachten. Weitere Aufnahmen Nr. 210550 – 210582 und Nr. 212000.

Schaft: DIN 6535 HA mit h6

passend für Ø Durchgangsloch: 26,21 - 32,2 mm

passend für Ø Grundloch: 30,21 - 40,2 mm

Gesamtlänge L: 142 mm

Nutzlänge L<sub>1</sub>: 84 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub> h6: 25 mm

empfohlenes Anzugsmoment: 25 N·m

**Technische Beschreibung**

Nutzlänge L <sub>1</sub>	84 mm
empfohlenes Anzugsmoment	25 N·m
passend für Ø Durchgangsloch	26,21 - 32,2 mm
passend für Ø Grundloch	30,21 - 40,2 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Gesamtlänge L	142 mm
Serie	TopCut

Innenkühlung	ja
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme