

Garant
Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK kurz, Typ: 29

Bestelldaten

Bestellnummer	239740 29
GTIN	4062406115760
Artikelklasse	23A

Beschreibung
Ausführung:

In NC gerechter Ausführung mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in **Hydro-Dehn-** oder **Hochgenauigkeitsspannfuttern** für höchste Genauigkeit und Prozesssicherheit.

Hinweis:

Aufnahmegröße von Halter und Reibköpfen beachten. Weitere Aufnahmen Nr. 210550 – 210582 und Nr. 212000.

Schaft: DIN 6535 HA mit h6

passend für Ø Durchgangsloch: 32,21 - 50 mm

passend für Ø Grundloch: 40,21 - 50 mm

Gesamtlänge L: 146 mm

Nutzlänge L₁: 82,5 mm

Schaft-Ø D₅ h6: 32 mm

empfohlenes Anzugsmoment: 35 N·m

Technische Beschreibung

passend für Ø Durchgangsloch	32,21 - 50 mm
passend für Ø Grundloch	40,21 - 50 mm
Schaft-Ø D ₅ h6	32 mm
Nutzlänge L ₁	82,5 mm
empfohlenes Anzugsmoment	35 N·m
Gesamtlänge L	146 mm
Serie	TopCut

Innenkühlung	ja
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme