

Garant
Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK lang, Typ: 29

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 239745 29 |
| GTIN | 4062406115784 |
| Artikelklasse | 23A |

Beschreibung
Ausführung:

In NC gerechter Ausführung mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in **Hydro-Dehn-** oder **Hochgenauigkeitsspannfuttern** für höchste Genauigkeit und Prozesssicherheit.

Hinweis:

Aufnahmegröße von Halter und Reibköpfen beachten. Weitere Aufnahmen Nr. 210550 – 210582 und Nr. 212000.

Schaft: DIN 6535 HA mit h6

passend für Ø Durchgangsloch: 32,21 - 50 mm

passend für Ø Grundloch: 40,21 - 50 mm

Gesamtlänge L: 216 mm

Nutzlänge L₁: 152,5 mm

Schaft-Ø D_s h6: 32 mm

empfohlenes Anzugsmoment: 35 N·m

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------|---------------|
| empfohlenes Anzugsmoment | 35 N·m |
| Schaft-Ø D _s h6 | 32 mm |
| Nutzlänge L ₁ | 152,5 mm |
| passend für Ø Grundloch | 40,21 - 50 mm |
| passend für Ø Durchgangsloch | 32,21 - 50 mm |
| Gesamtlänge L | 216 mm |
| Serie | TopCut |

| | |
|--------------|---------------------------|
| Innenkühlung | ja |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 |
| Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |