

Garant
Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK lang, Typ: 24

Bestelldaten

Bestellnummer	239745 24
GTIN	4062406115777
Artikelklasse	23A

Beschreibung
Ausführung:

In NC gerechter Ausführung mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in **Hydro-Dehn-** oder **Hochgenauigkeitsspannfuttern** für höchste Genauigkeit und Prozesssicherheit.

Hinweis:

Aufnahmegröße von Halter und Reibköpfen beachten. Weitere Aufnahmen Nr. 210550 – 210582 und Nr. 212000.

Schaft: DIN 6535 HA mit h6

passend für Ø Durchgangsloch: 26,21 - 32,2 mm

passend für Ø Grundloch: 30,21 - 40,2 mm

Gesamtlänge L: 202 mm

Nutzlänge L₁: 144 mm

Schaft-Ø D_s h6: 25 mm

empfohlenes Anzugsmoment: 25 N·m

Technische Beschreibung

empfohlenes Anzugsmoment	25 N·m
Schaft-Ø D _s h6	25 mm
passend für Ø Durchgangsloch	26,21 - 32,2 mm
Nutzlänge L ₁	144 mm
passend für Ø Grundloch	30,21 - 40,2 mm
Gesamtlänge L	202 mm
Serie	TopCut

Innenkühlung	ja
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme