

Garant**Medienschiene zur Selbstbestückung, passend für Typ: 1000****Bestelldaten**

Bestellnummer	928411 1000
GTIN	4062406115869
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Aus Stahlblech in **modularer Bauart**. Alle Energiebauteile mit **Kabel** und **Steckverbindung**. Die Module bzw. Abdeckungen können beliebig verändert / positioniert werden.

Kabeldurchführungen an der Ober-, Unter- und Stirnseite zur Stromzuführung und Vernetzung mehrerer Medienschienen.

Elektrische Vorinstallation mit Industriestecksystem (gilt nur für Medienschienen):

1 × Verteilerblock Nr. 928492 mit 5-poliger Ein-Aus-Leitung und 5 Steckplätze 3-polig,

1 × Steckverbinder 5-polig Nr. 928490 Gr. 5 für Zuleitung enthalten.

Beschreibung:**Technische Daten Industriestecksystem (Nr. 928490; 928491; 928492):**

· **Maximaler Anschlusswert 230 V / AC, 16 A oder 400 V / AC, 16 A.**

· **Gesamtbelastbarkeit bei Wechselstrom: 3, 5 kW.**

· **Gesamtbelastung bei Drehstrom: 10,5 kW.**

· **Leitungsquerschnitt der vorkonfektionierten Kabel:**

3 × 1,5 mm² bei Wechselstrom (L, N, PE)

5 × 1,5 mm² bei Drehstrom (L1, L2, L3, N, PE)

· **Schutzklasse 1**

· **Schutzart IP 20.**

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

· **Geeignet zum Aufschrauben auf die Arbeitsplatte.**

· **Nicht geeignet zur Montage zwischen Trägersäulen.**

· **Erstanschlüsse sowie der Anschluss von Stecker- oder Buchsenteilen an Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden!**

Technische Beschreibung

Leer-Module Anzahl (1 E / 2 E / 3 E)	1× / 2× / 1×
Einbauhöhe	139 mm
Breite	1000 mm
Tiefe	100 mm
Teilungseinheit	8E
passend für Typ	1000
Nennspannung	250 V
Ein-/Aus-Schalter	nein
Steckertyp Eingang	GST-Stecksystem
Stromart	AC
Materialstärke	1,5 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Energiemodul

Zubehör

Modul für Energie und Medien Modulart 0/1	928470 0/1
Modul für Energie und Medien Modulart 0/2	928470 0/2