

Garant**Medienschiene zur Selbstbestückung, passend für Typ: 1500****Bestelldaten**

Bestellnummer	928411 1500
GTIN	4062406115876
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Aus Stahlblech in **modularer Bauart**. Alle Energiebauteile mit **Kabel** und **Steckverbindung**. Die Module bzw. Abdeckungen können beliebig verändert / positioniert werden.

Kabeldurchführungen an der Ober-, Unter- und Stirnseite zur Stromzuführung und Vernetzung mehrerer Medienschienen.

Elektrische Vorinstallation mit Industriestecksystem (gilt nur für Medienschienen):

1 × Verteilerblock Nr. 928492 mit 5-poliger Ein-Aus-Leitung und 5 Steckplätze 3-polig,
1 × Steckverbinder 5-polig Nr. 928490 Gr. 5 für Zuleitung enthalten.

Beschreibung:**Technische Daten Industriestecksystem (Nr. 928490; 928491; 928492):**

- **Maximaler Anschlusswert 230 V / AC, 16 A oder 400 V / AC, 16 A.**
- **Gesamtbelastbarkeit bei Wechselstrom: 3, 5 kW.**
- **Gesamtbelastung bei Drehstrom: 10,5 kW.**
- **Leitungsquerschnitt der vorkonfektionierten Kabel:**
 - 3 × 1,5 mm² bei Wechselstrom (L, N, PE)
 - 5 × 1,5 mm² bei Drehstrom (L1, L2, L3, N, PE)
- **Schutzklasse 1**
- **Schutzart IP 20.**

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- **Geeignet zum Aufschrauben auf die Arbeitsplatte.**
- **Nicht geeignet zur Montage zwischen Trägersäulen.**
- **Erstanschlüsse sowie der Anschluss von Stecker- oder Buchsenteilen an Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden!**

Technische Beschreibung

Breite	1500 mm
Einbauhöhe	139 mm
Leer-Module Anzahl (1 E / 2 E / 3 E)	2× / 1× / 3×
passend für Typ	1500
Teilungseinheit	13E
Tiefe	100 mm
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	GST-Stecksystem
Ein-/Aus-Schalter	nein
Stromart	AC
Materialstärke	1,5 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Energiemodul

Zubehör

Modul für Energie und Medien Modulart 0/1	928470 0/1
Modul für Energie und Medien Modulart 0/2	928470 0/2