

**Garant****Frässtift, HM, Typ: T1610/8****Bestelldaten**

Bestellnummer	541000 T1610/8
GTIN	4062406115791
Artikelklasse	51D

**Beschreibung****Ausführung:**

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Entgratfrässtift (innen)** mit Linksdrall-Verzahnung und 45°-Winkel zum **Anfasen**.

**Verwendung:**

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

**Hinweis:**

Reduzierte Drehzahl für Frässtifte mit einer Gesamtlänge von 120 mm: maximal 11.000 min<sup>#1</sup>

**Technische Beschreibung**

Kopf-Ø	16 mm
Gesamtlänge	120 mm
Zahnung Kurzzeichen	Z3

Schaft-Ø	8 mm
Winkel	45 Grad
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Formbeschreibung	Entgrat
Kopflänge	10 mm
Serie	Zahnung Z3
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift