

Garant GRIDLINE

## Medienschiene für Werkbank-Rückseite, passend für Länge zwischen 2 Fußteilen: 1200mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	928510 1200
GTIN	4062406117429
Artikelklasse	9GG

### Beschreibung

#### Ausführung:

Medienschiene zur Befestigung an Werkbank-Rückseite zwischen den Fußteilen. Medienmodule sind komplett miteinander verdrahtet.

Aus Stahlblech in **modularer Bauart**. Alle Energiebauteile mit **Kabel** und **Steckverbindung**. Die Module bzw. Abdeckungen können beliebig verändert / positioniert werden.

Kabeldurchführungen an der Ober-, Unter- und Stirnseite zur Stromzuführung und Vernetzung mehrerer Medienschienen.

#### Elektrische Vorinstallation mit Industriestecksystem (gilt nur für Medienschienen):

1 × Verteilerblock Nr. 928492 mit 5-poliger Ein-Aus-Leitung und 5 Steckplätze 3-polig,  
1 × Steckverbinder 5-polig Nr. 928490 Gr. 5 für Zuleitung enthalten.

#### Beschreibung:

##### Technische Daten Industriestecksystem (Nr. 928490; 928491; 928492):

- **Maximaler Anschlusswert 230 V / AC, 16 A oder 400 V / AC, 16 A.**
- **Gesamtbelastbarkeit bei Wechselstrom: 3, 5 kW.**
- **Gesamtbelastung bei Drehstrom: 10,5 kW.**
- **Leitungsquerschnitt der vorkonfektionierten Kabel:**
  - **3 × 1,5 mm<sup>2</sup> bei Wechselstrom (L, N, PE)**
  - **5 × 1,5 mm<sup>2</sup> bei Drehstrom (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Schutzklasse 1**
- **Schutzart IP 20.**

#### Bestückung:

Steckdose 250 V, Nr. 928470 Gr. DE250V/1: 2  
Leer-Module Anzahl (1E / 2E / 3E): 2× / 2× / 1×

#### Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

Erstanschlüsse sowie der Anschluss von Stecker- oder Buchsenteilen an Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Weitere passende Medienmodule finden Sie unter Nr. 928470. Die Module Nr. 928470 der Größen \_CEE400/5, \_AIR/S, \_STOP, \_ON/OFF1, \_ON/OFF2 und \_RCD können nicht in der Medienschiene verwendet werden.

## Technische Beschreibung

Tiefe	40 mm
Breite	1200 mm
Höhe	200 mm
Ein-/Aus-Schalter	nein
Nennspannung	250 V
Anzahl Steckdosen Typ F	2
Steckertyp Eingang	GST-Stecksystem
Steckdose Typ	F
Materialstärke	1 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Energiemodul

## Zubehör

Modul für Energie und Medien Modulart 0/2	928470 0/2
Modul für Energie und Medien Modulart 0/1	928470 0/1