

**Garant****LED-Beleuchtungseinheit, passend für Typ: 1000****Bestelldaten**

Bestellnummer	928600 1000
GTIN	4062406117443
Artikelklasse	91P

**Beschreibung****Ausführung:**

Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper und Anschlusskabel zur Installation an den Schalter Nr. 928470 ON/OFF oder 928460 ON/OFF (Industrie-Stecker). Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei, hat eine gute Farberkennung durch ausgewogene Spektralanteile, sowie eine hohe Kontur- und Kontrastschärfe. Farbtemperatur / Lichtfarbe ca. 4.000 K.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

LED Beleuchtungseinheit mit silbernem Gehäuse aus Stahlblech und Blende aus PMMA.

**Passend für:**

Tragarm-Konsole Nr. 928055, 928056, 972086 und 972087.

**Lackierung:**

Gehäuse silber ähnlich RAL 9006.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	120 mm
Blend- und flimmerfrei	ja
Leuchtkörper Tiefe	30 mm
Leuchtkörper Länge	850 mm
Länge	920 mm
Serie	Workstation
Lichtstrom	1890 lm

Leistungsaufnahme	27 W
Gewicht	3 kg
passend für Typ	1000 mm
LED-Technologie	ja
Farbtemperatur	4000 K
Energieversorgung	Netzbetrieben
Ein-/Aus-Schalter	nein
Steckertyp Eingang	GST-Stecksystem
Nennspannung	250 V
Materialstärke	1 mm
Produktart	Anbauleuchte