

Waldmann **TAMETO Beleuchtungseinheit, passend für Typ: 2000****Bestelldaten**

Bestellnummer	928608 2000
GTIN	4013330060718
Artikelklasse	93L

Beschreibung**Ausführung:**

Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper und Anschlusskabel zur Installation an den Schalter Nr. 928470 ON/OFF oder 928460 ON/OFF (Industrie- Stecker). Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei, hat eine gute Farberkennung durch ausgewogene Spektralanteile, sowie eine hohe Kontur- und Kontrastschärfe. Farbtemperatur / Lichtfarbe ca. 4.000 K.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

LED Beleuchtungseinheit mit Gehäuse aus farblos eloxiertem Aluminium und schwarzem Kunststoff. Entblendung über Kegelprismenblende PMMA. Die Beleuchtungseinheit ist stufenlos dimmbar und durch die geschlossene Bauart vor Verunreinigungen geschützt. Anschluss über Industriestecksystem zur einfachen Reihenverkabelung.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Passend für:

Tragarm-Konsole Nr. 928055, 928056, 972086 und 972087.

Technische Beschreibung

Länge	1920 mm
Gewicht	6 kg
Blend- und flimmerfrei	ja
LED-Technologie	ja
Lichtstrom	3700 lm
Leuchtkörper Tiefe	167 mm

Leistungsaufnahme	40 W
Leuchtkörper Länge	1490 mm
passend für Typ	2000 mm
Tiefe	187 mm
stufenlos dimmbar	ja
Farbtemperatur	4000 K
Energieversorgung	Netzbetrieben
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	GST-Stecksystem
Ein-/Aus-Schalter	ja
IP-Schutzart	IP 20
Materialstärke	1 mm
Produktart	Anbauleuchte