

Garant**LED-Beleuchtungseinheit mit Ein / Aus-Schalter, passend für Typ: 1500****Bestelldaten**

Bestellnummer	928602 1500
GTIN	4062406117481
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper und Anschlusskabel zur Installation an den Schalter Nr. 928470 ON/OFF oder 928460 ON/OFF (Industrie-Stecker). Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei, hat eine gute Farberkennung durch ausgewogene Spektralanteile, sowie eine hohe Kontur- und Kontrastschärfe. Farbtemperatur / Lichtfarbe ca. 4.000 K.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

LED Beleuchtungseinheit mit silbernem Gehäuse aus Stahlblech und Blende aus PMMA.

Passend für:

Tragarm-Konsole Nr. 928055, 928056, 972086 und 972087.

Lackierung:

Gehäuse silber ähnlich RAL 9006.

Technische Beschreibung

Serie	Workstation
Tiefe	120 mm
Anzahl Ein-/Aus-Schalter	1
Länge	1420 mm
passend für Typ	1500 mm
Leistungsaufnahme	36 W
Leuchtkörper Länge	1110 mm

Blend- und flimmerfrei	ja
Leuchtkörper Tiefe	30 mm
Farbtemperatur	4000 K
LED-Technologie	ja
Gewicht	4 kg
Lichtstrom	2520 lm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Ein-/Aus-Schalter	ja
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	GST-Stecksystem
Materialstärke	1 mm
Produktart	Anbauleuchte