

Waldmann **TAMETO Beleuchtungseinheit, passend für Typ: 1500****Bestelldaten**

Bestellnummer	928608 1500
GTIN	4013330060695
Artikelklasse	93L

**Beschreibung****Ausführung:**

Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper und Anschlusskabel zur Installation an den Schalter Nr. 928470 ON/OFF oder 928460 ON/OFF (Industrie- Stecker). Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei, hat eine gute Farberkennung durch ausgewogene Spektralanteile, sowie eine hohe Kontur- und Kontrastschärfe. Farbtemperatur / Lichtfarbe ca. 4.000 K.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

LED Beleuchtungseinheit mit Gehäuse aus farblos eloxiertem Aluminium und schwarzem Kunststoff. Entblendung über Kegelprismenblende PMMA. Die Beleuchtungseinheit ist stufenlos dimmbar und durch die geschlossene Bauart vor Verunreinigungen geschützt. Anschluss über Industriestecksystem zur einfachen Reihenverkabelung.

**Funktion:**

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing < 12$  mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

**Passend für:**

Tragarm-Konsole Nr. 928055, 928056, 972086 und 972087.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	187 mm
Länge	1420 mm
stufenlos dimmbar	ja
Leuchtkörper Tiefe	167 mm
Leuchtkörper Länge	1190 mm
Farbtemperatur	4000 K

Blend- und flimmerfrei	ja
Gewicht	4 kg
Leistungsaufnahme	33 W
LED-Technologie	ja
passend für Typ	1500 mm
Lichtstrom	3200 lm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	GST-Stecksystem
IP-Schutzart	IP 20
Ein-/Aus-Schalter	ja
Materialstärke	1 mm
Produktart	Anbauleuchte