

**Garant**
**LED-Beleuchtungseinheit, passend für Typ: 1500**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	928600 1500
GTIN	4062406117450
Artikelklasse	91P

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper und Anschlusskabel zur Installation an den Schalter Nr. 928470 ON/OFF oder 928460 ON/OFF (Industrie-Stecker). Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei, hat eine gute Farberkennung durch ausgewogene Spektralanteile, sowie eine hohe Kontur- und Kontrastschärfe. Farbtemperatur / Lichtfarbe ca. 4.000 K.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

LED Beleuchtungseinheit mit silbernem Gehäuse aus Stahlblech und Blende aus PMMA.

**Passend für:**

Tragarm-Konsole Nr. 928055, 928056, 972086 und 972087.

**Lackierung:**

Gehäuse silber ähnlich RAL 9006.

**Technische Beschreibung**

Blend- und flimmerfrei	ja
passend für Typ	1500 mm
Farbtemperatur	4000 K
Gewicht	4 kg
Tiefe	120 mm
Lichtstrom	2520 lm
Länge	1420 mm
LED-Technologie	ja

Leistungsaufnahme	36 W
Leuchtkörper Tiefe	30 mm
Serie	Workstation
Leuchtkörper Länge	1110 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	GST-Stecksystem
Nennspannung	250 V
Ein-/Aus-Schalter	nein
Materialstärke	1 mm
Produktart	Anbauleuchte