

LED-Beleuchtungseinheit mit Ein / Aus-Schalter, passend für Typ: 1000



Bestelldaten

| Bestellnummer | 928602 1000 |
|---------------|---------------|
| GTIN | 4062406117474 |
| Artikelklasse | 91P |

Beschreibung

Ausführung:

Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper und Anschlusskabel zur Installation an den Schalter Nr. 928470 ON/OFF oder 928460 ON/OFF (Industrie- Stecker). Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei, hat eine gute Farberkennung durch ausgewogene Spektralanteile, sowie eine hohe Kontur- und Kontrastschärfe. Farbtemperatur / Lichtfarbe ca. 4.000 K. Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

LED Beleuchtungseinheit mit silbernem Gehäuse aus Stahlblech und Blende aus PMMA.

Passend für:

Tragarm-Konsole Nr. 928055, 928056, 972086 und 972087.

Lackierung:

Gehäuse silber ähnlich RAL 9006.

Technische Beschreibung

| Leuchtkörper Tiefe | 30 mm |
|--------------------------|---------|
| Lichtstrom | 1890 lm |
| Gewicht | 3 kg |
| Leistungsaufnahme | 27 W |
| Anzahl Ein-/Aus-Schalter | 1 |
| Tiefe | 120 mm |
| LED-Technologie | ja |

| Blend- und flimmerfrei | ja |
|------------------------|-----------------|
| Länge | 920 mm |
| passend für Typ | 1000 mm |
| Leuchtkörper Länge | 850 mm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Serie | Workstation |
| Energieversorgung | Netzbetrieben |
| Steckertyp Eingang | GST-Stecksystem |
| Nennspannung | 250 V |
| Ein-/Aus-Schalter | ja |
| Materialstärke | 1 mm |
| Produktart | Anbauleuchte |