

**Garant****LED-Beleuchtungseinheit seitlich, Leistungsaufnahme: 15 W****Bestelldaten**

Bestellnummer	928620 15
GTIN	4062406117504
Artikelklasse	91P

**Beschreibung****Ausführung:**

Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper und Anschlusskabel zur Installation an den Schalter Nr. 928470 ON/OFF oder 928460 ON/OFF (Industrie- Stecker). Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei, hat eine gute Farberkennung durch ausgewogene Spektralanteile, sowie eine hohe Kontur- und Kontrastschärfe. Farbtemperatur / Lichtfarbe ca. 4.000 K.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

LED Beleuchtungseinheit zur seitlichen Befestigung am Trägersäulenaufbau. Beleuchtung kann stufenlos um 180° gedreht werden um eine optimale Ausleuchtung zu erreichen. Jede Einheit kann individuell durch integrierten Ein-/Aus-Schalter geschaltet werden. Leuchtmittel nicht austauschbar.

**Passend für:**

Trägersäule Nr. 928010, Nr. 928020 und Nr. 928076.

**Lackierung:**

Gehäuse silber ähnlich RAL 9006.

Länge: 455 mm

Tiefe: 60 mm

Einbauhöhe: 120 mm

Leuchtkörper Länge: 300 mm

Leuchtkörper Tiefe: 30 mm

Leistungsaufnahme: 15 W

**Technische Beschreibung**

Einbauhöhe	120 mm
Leuchtkörper Tiefe	30 mm
Tiefe	60 mm
Länge	455 mm
stufenlos drehbar	180 Grad
Leuchtkörper Länge	300 mm
Lichtstrom	630 lm
Anzahl Ein-/Aus-Schalter	1
Serie	Workstation
Leistungsaufnahme	15 W
LED-Technologie	ja
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	GST-Stecksystem
Ein-/Aus-Schalter	ja
Nennspannung	250 V
Produktart	Beleuchtungseinheit für Werkbank