

Waldmann **TAMETO Beleuchtungseinheit, passend für Typ: 1000****Bestelldaten**

Bestellnummer	928608 1000
GTIN	4013330060688
Artikelklasse	93L

Beschreibung**Ausführung:**

Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper und Anschlusskabel zur Installation an den Schalter Nr. 928470 ON/OFF oder 928460 ON/OFF (Industrie- Stecker). Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei, hat eine gute Farberkennung durch ausgewogene Spektralanteile, sowie eine hohe Kontur- und Kontrastschärfe. Farbtemperatur / Lichtfarbe ca. 4.000 K.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

LED Beleuchtungseinheit mit Gehäuse aus farblos eloxiertem Aluminium und schwarzem Kunststoff. Entblendung über Kegelprismenblende PMMA. Die Beleuchtungseinheit ist stufenlos dimmbar und durch die geschlossene Bauart vor Verunreinigungen geschützt. Anschluss über Industriestecksystem zur einfachen Reihenverkabelung.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Passend für:

Tragarm-Konsole Nr. 928055, 928056, 972086 und 972087.

Technische Beschreibung

stufenlos dimmbar	ja
Gewicht	3 kg
Leistungsaufnahme	26 W
Blend- und flimmerfrei	ja
Leuchtkörper Länge	890 mm
Leuchtkörper Tiefe	167 mm

LED-Technologie	ja
Länge	920 mm
Tiefe	187 mm
Lichtstrom	2300 lm
Farbtemperatur	4000 K
passend für Typ	1000 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	GST-Stecksystem
IP-Schutzart	IP 20
Ein-/Aus-Schalter	ja
Materialstärke	1 mm
Produktart	Anbauleuchte