

**Frässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: F0820****Bestelldaten**

Bestellnummer	540750 F0820
GTIN	4045197723673
Artikelklasse	52D

Beschreibung**Ausführung:**

Schaft-Ø 6 mm.

HOLEX-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Technische Beschreibung

Zahnung Kurzzeichen	Z7
Zahnungsart	kreuzverzahnt
Form	F0820
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Kopf-Ø	8 mm
Formbeschreibung	Rundbogen
Gesamtlänge	65 mm
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	20 mm
Serie	Zahnung Z7

Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
Uni	geeignet		