

**Garant****LED-Gestängeleuchte, Typ: 14****Bestelldaten**

Bestellnummer	928650 14
GTIN	4062406193478
Artikelklasse	9GH

**Beschreibung****Ausführung:**

Äußerst energieeffiziente und gleichzeitig lichtstarke Gestängeleuchte mit wartungsfreier LED-Technologie mit flächig, homogener, schatten- und blendfreier Ausleuchtung. Dimmbar über Bedientaste im Leuchtkopf bis 30%, mit Memory-Funktion.

Gestänge der Leuchte aus eloxiertem Aluminium. Leuchtenkopf aus ABS. Gestänge mit 3D-Kopfgelenk.

Aktionsradius 3D-Gelenkarm 820 mm.

Farbtemperatur neutralweiß 5.000 K.

Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lichtquelle (LED-Lampen) ist durch den Hersteller austauschbar. Das Betriebsgerät (Netzteil und Kabel) ist durch den Kunden austauschbar.

**Lieferumfang:**

Inklusive Tischklemme (Klemmbereich 0 – 70 mm). 3,0 m Anschlussleitung mit Euro-Stecker.

**Technische Beschreibung**

Energieversorgung	Netzbetrieben
Leistungsaufnahme	16 W
Tragarm-Ausladung	830 mm
Lichtfarbe	neutralweiß K

Lampenkörper Breite	80 mm
Lampenkörper Länge	360 mm
Anzahl LEDs	24
Lampenkörper Höhe	22,5 mm
Leuchtmittel austauschbar	nein
Nennspannung	250 V
Farbtemperatur	5000 K
Gesamthöhe	1070 mm
Steckertyp Eingang	C
Ein-/Aus-Schalter	ja
Produktart	Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte