

Waldmann **Gestängeleuchte Taneo, Typ: 47****Bestelldaten**

Bestellnummer	928655 47
GTIN	4013330055967
Artikelklasse	93L

**Beschreibung****Ausführung:**

Effiziente, hochwertige und wartungsfreie LED-Technologie mit flächig, homogener, schatten- und blendfreier Ausleuchtung. Folientaster mit Ein/Aus und Dimmung (bis auf 10 % stufenlos mit Memory-Funktion). Gehäuse aus farblos eloxiertem Aluminium. Federentlastetes Gestänge mit 3D-Kopfgelenk. Farbtemperatur neutralweiß mit 4.000 K.

Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lichtquelle (LED-Lampen) ist durch den Hersteller austauschbar. Das Betriebsgerät (Netzteil und Kabel) ist durch den Kunden austauschbar. Mit 36 Leuchtdioden.

**Lieferumfang:**

Inklusive Tischklemme (Klemmbereich 0 – 70 mm).  
3,0m Anschlussleitung mit Euro-Stecker.

**Technische Beschreibung**

Energieversorgung	Netzbetrieben
Lampenkörper Länge	577 mm
Lampenkörper Breite	136 mm
Aktionsradius 3D-Gelenkarm	180 Grad
Leuchtmittel	LED
Lampenkörper Höhe	33 mm
Art der Befestigung	Tischklemme

Lichtfarbe	neutralweiß K
Anschlusskabel Länge	3 m
Leistungsaufnahme	30 W
Beleuchtung dimmbar	stufenlos
Leuchtmittel austauschbar	nein
Nennspannung	250 V
Farbtemperatur	4000 K
Gesamthöhe	1070 mm
Steckertyp Eingang	C
Ein-/Aus-Schalter	ja
Produktart	Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte